



DMS 201 goniómetro manual para pantallas

Código: IS-DMS-201

Marca: Instrument Systems

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Solucion de bajo costo, simple y facilmente ampliable

El DMS 201 es un goniofotometro de bajo costo con 2 o 3 ejes manuales para analizar las propiedades electroopticas de displays. El sistema de medicion incorpora un dispositivo de posicionamiento manual y se usa para determinar luminancia, contraste y comportamiento del color con control electrico variable y distintos angulos de vision.

Ademas, permite mediciones con iluminacion de prueba reflectiva y transmisiva. El DMS 201 es adecuado para todas las aplicaciones en que no se requieren barridos angulares automaticos.

Detalles del producto

- Caracterizacion de displays emisivos, transmisivos, reflectivos y transreflectivos
- Goniofotometro manual de 2 ejes, opcionalmente de 3 ejes, con PC y software
- Evaluacion de todas las propiedades fotometricas y colorimetricas en funcion del control electrico, la temperatura, el tiempo y la direccion de vision
- Componentes disponibles opcionalmente: fotometro o espectralradiometro, control electrico, unidad de iluminacion, camara de control de temperatura
- Version de mesa estandar o version de soporte opcional

Especificaciones técnicas

Parámetro	Properties of DMS 201
θ inclination angle	0° to 90°
Reflective Illumination angle	0° to 90°
Min. step Theta / Phi / Refl. Illumn.	0,01°
Z translation	300 mm
Maximum diagonal	600 mm / 23"
Max. thickness	300 mm
The detailed measurement conditions under which the specified values have been determined can be looked up in the data sheets and brochures or requested from Instrument Systems.	The detailed measurement conditions under which the specified values have been determined can be looked up in the data sheets and brochures or requested from Instrument Systems.

Aplicaciones

Seleccione esta familia para medición multiángulo de pantallas. Valide tamaño del display, ejes requeridos, medición emisiva/reflectiva y



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

automatización.

Cómo validar si sirve

Antes de cotizar, confirme muestra, rango de medición, norma aplicable, accesorios necesarios y condiciones de instalación o producción.

Recomendación de compra

Solicite esta familia cuando esos criterios coincidan con la aplicación real y se requiera una solución Instrument Systems con trazabilidad técnica.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)