



Accesorios AMS para goniofotómetros

Código: IS-ACCESSORIES-AMS

Marca: Instrument Systems

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Configuración individual con una amplia gama de accesorios

Instrument Systems ha desarrollado una amplia gama de accesorios para sus goniofotómetros AMS. Incluye distintos soportes y unidades de posicionamiento, controles remotos manuales y un modulador de ancho de pulso. Complementado con esferas integradoras, fuentes de alimentación del sistema y software adecuados, obtiene un sistema de medición configurado de forma individual según sus requerimientos.

TPU 10: unidad de posicionamiento del tubo fotométrico

Posicionamiento controlado por PC de tres detectores hacia el eje óptico de un goniofotómetro AMS. Por ejemplo, para medir intensidad luminosa con DSP 10 / DSP 200, coordenada de color con CM 10 / CAS 140D, y luminancia con LM 20.

GC 100: control remoto

Para posicionamiento manual de la muestra con alta precisión de posicionamiento: resolución angular de 0.01° y paso de 0.1 mm. Pantalla táctil iluminada con funciones ampliadas de visualización y control. Selección directa de posiciones usadas con frecuencia, por ejemplo $\pm 90^\circ$ o 0/0°, o selección mediante teclado numérico.

EPS 10: goniofotómetro epsilon compacto

Goniofotómetro de un eje con rango de rotación de 0° a 360°. Para probar retrorreflectores para construcción vial y otras muestras retrorreflectivas. También puede usarse por separado para medir ropa de alta visibilidad conforme a DIN-EN 471.

USH 30: soporte universal para faros y luminarias de vehículos

Compuesto por una placa base y tres tripodes articulados altamente flexibles con imanes. Esto permite fijar las muestras rápidamente y con firmeza a la mesa de muestra de un goniofotómetro AMS 3000 o AMS 5000.

Soporte para placa patente con simuladores y porta lámpara

Incluye un soporte de lámpara ajustable con escala angular y puede suministrarse opcionalmente con diferentes simuladores de prueba

para tamanos nacionales e internacionales de placa patente.

Modulador de ancho de pulso para luminarias LED PWM

Para operacion con una fuente de alimentacion DC SNT 10. La corriente maxima es de 10 A con un voltaje de alimentacion de 8 a 28 V. La frecuencia de reloj puede ajustarse en 3 etapas de 1 Hz a 10 kHz.

Aplicaciones

Seleccione estos accesorios según compatibilidad óptica, mecánica y eléctrica con el sistema principal. Valide geometría de medición, fuente, sonda, zócalo o adaptador requerido.

Cómo validar si sirve

Antes de cotizar, confirme muestra, rango de medición, norma aplicable, accesorios necesarios y condiciones de instalación o producción.

Recomendación de compra

Solicite esta familia cuando esos criterios coincidan con la aplicación real y se requiera una solución Instrument Systems con trazabilidad técnica.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)