



Barometro sensores

Código: METOS-PAGE-BAROMETER-SENSORS

Marca: METOS

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

A LA PÁGINA DE HARDWARE Barómetro sensores INSTRUMENTOS PESSL BARÓMETRO ACERCA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Order number: 600157 El sensor barométrico Pessl Instruments mide la "presión atmosférica absoluta" de la atmósfera in situ. Está diseñado para su aplicación en el campo de la protección del medio ambiente, donde se requiere alta precisión, respuesta rápida, estabilidad a largo plazo y fiabilidad. El instrumento es apto para uso en interiores y exteriores. Se utiliza un sensor piezocerámico templado para presión absoluta, caracterizado por su estabilidad térmica y mecánica. REPORTAJE VALOR Rango de trabajo 0-1150 mbar Peso ca. 50g Alimentación 5,0 VCC (6 VCC máximo) Desplazamiento cero $0,50 \pm 0,09$ VCC Captación de energía máx.

20 mA Precisión 0,1 % máx. Thrift Temperatura -40 °C a 125 °C Tipo de medición Serie (RS 485) A LA PÁGINA DE HARDWARE ¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestro hardware.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)