



METOS FWT

Código: METOS-PAGE-METOS-FWT

Marca: METOS

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

METOS ® FWT Ayudar a gestionar el agua para un futuro sostenible de la agricultura SOLICITAR PRESUPUESTO Dispositivo de control de nivel de altura por ultrasonidos compacto, rentable y rápido de instalar. Diseñado para controlar la profundidad del nivel del agua en campos de arroz inundados y muchas otras aplicaciones. METOS ® FWT es un dispositivo IoT diseñado para monitorizar en tiempo real la profundidad del nivel de agua en arrozales inundados . La solución apoya a los agricultores en la adopción de la metodología de Mojado y Secado Alternos (AWD) o técnicas similares de ahorro de agua. METOS ® FWT puede ser una herramienta muy útil de apoyo a las decisiones para mitigar los riesgos debidos periodos de escasez de agua.

Se trata de un dispositivo ultrasónico de monitorización del nivel de altura aplicable en muchas situaciones diferentes. El dispositivo se suministra con la parte superior y el tubo debe ser suministrado por el cliente o distribuidor local para adaptarse mejor al caso de uso del cliente. Acerca de METOS ® FWT Principales ventajas Ahorro de tiempo y dinero, Aplicaciones precisas del agua, Disminución del potencial de calentamiento global gracias a la menor emisión de GEI (metano) mediante raíces más sanas, Datos almacenados automáticamente, compatibles y accesibles también para los servicios de extensión. personal para una mejor AWD (Humectación y secado alternos) transferencia y gestión de conocimientos a nivel comunitario. <Especificaciones técnicas REPORTAJE VALOR Dimensiones Diámetro de la tapa: 110 mm Diámetro de la caja: 98 mm Altura total: 110 mm Peso 152 g (sin pilas) Conectividad NBloT y CatM1 (HL7800) Alimentación 2 pilas primarias de 3,6 V de alta capacidad*.

Intervalo de medición cada minuto Intervalo de registro cada 15 minutos Intervalo de transmisión 1 vez por hora Sensores Sensor ultrasónico de distancia - Resolución 1 mm Sensor ultrasónico de distancia - Temperatura de funcionamiento de -15 °C a +60 °C *La batería no está incluida y debe pedirse por separado. Instalación en arrozal 1. Toma METOS ® FWT al campo. 2. Retira el imán que hay dentro. 3. Coloque el tubo con el sensor en el campo. 4. Asegúrese de que la parte perforada del tubo está bajo el agua. 5. Calibrar dentro de FieldClimate. 6. Comprueba los resultados. ¿Le interesa el producto? Solicitar un presupuesto Póngase en contacto con nosotros y reciba una oferta sin compromiso.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)