



Precipitación sensores

Código: N/D

Marca: METOS

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

A LA PÁGINA DE HARDWARE Precipitación sensores INSTRUMENTOS PESSL PLUVIÓMETRO ACERCA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Order number: 600169 The mechanic consists of a magnet, which moves past a reed switch and opens or cierra el circuito. La cuchara doble se inclina a izquierda o derecha y no pierde agua. gracias a una mecánica de conmutación muy rápida. La resolución con una superficie de 200 cm2 es de 0,2 mm, mientras que la resolución con el de 80 cm2 es de 0,5 mm. La calefacción para el pluviómetro puede también se incluirán. AÑADIR PINCHOS PARA PÁJAROS Proteja su pluviómetro de la entrada de pájaros con el uso de la corona verde con pinchos para pájaros (número de pedido: 900191).

REPORTAJE VALOR Tipo de sensor Pluviómetro de doble cubo basculante Salida Señal de conmutación Interruptor Contacto Reed, estado sólido Sensibilidad 1 punta por cada 0,2 mm o 1 punta por cada 0,5 mm Superficie del colector 200 cm2 Evaluación Digital Lluvia máxima 12 mm/minuto Dimensiones 159,6 mm (6,28") de diámetro x 160 cm (6,3") de altura Tamaño de la superficie de captura 200 cm2 (31 pulgadas cuadradas) Longitud del cable 60 cm (23,62") Precisión $\pm 5\%$ A LA PÁGINA DE HARDWARE ¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestro hardware.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)