




Nieve sensores

Código: METOS-PAGE-SNOW-SENSORS

Marca: METOS

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

A LA PÁGINA DE HARDWARE Nieve sensores PESSL INSTRUMENTS SENSOR ULTRASÓNICO DE ALTURA DE NIEVE O PROFUNDIDAD DE AGUA ACERCA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Número de pedido: 600173 / 900209 El sensor ultrasónico de profundidad de nieve se utiliza para medir sin contacto la profundidad de la nieve y el nivel de los ríos en condiciones meteorológicas extremas. El sensor se caracteriza por su gran fiabilidad de funcionamiento, su bajo consumo de energía, su rápida instalación y su facilidad de uso sobre el terreno. Para conectar el sensor de profundidad de nieve a la placa base, necesitará Interfaz MOD BUS . REPORTAJE VALOR Gama 0 a 10 m Resolución 10 mm Precisión 0,5 % (FS) Principio de medición Ultrasonidos Rango de medición de la temperatura -40 °C a +60 °C Interfaz digital RS-232 Protocolo de puerto serie, distancia o profundidad de nieve Alimentación A partir de la entrada del iMETOS, en zonas con sol limitado se necesita una batería prolongada (n.º de ref.

USH8-BATT-EXT). Protección contra la penetración IP 66 A LA PÁGINA DE HARDWARE ¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestro hardware.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)