



Agua sensores

Código: N/D

Marca: METOS

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

A LA PÁGINA DE HARDWARE Agua sensores EC & pH INTERFACE BOX WITH DISPLAY en caja IP65 ACERCA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Order number: 600025 La caja de interfaz EC500PH EC & pH es un dispositivo de medición con pantalla en caja IP65 que se integra en cualquier interfaz de cadena de sensores iMETOS para mediciones continuas de EC & pH en agua. Es compatible con la mayoría de los sensores de CE y pH estándar del sector. La lectura real se puede ver en la pantalla. Con el modo de calibración incorporado, todas las lecturas de los sensores pueden calibrarse y comprobarse de vez en cuando. Posibilidades de conexión 1 Sensor EC (Ref. EC501) 1 Sensor de pH (Referencia PH501) REPORTAJE VALOR Información general La pantalla muestra los datos reales al pulsar el botón.

Funciona con iMETOS 3.3 y μ METOS. Longitud del cable 5 m estándar, longitudes de cable personalizadas disponibles bajo pedido INSTRUMENTOS PESSL PRESIÓN DE TUBERÍAS (WPS) ACERCA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Order number: On request This sensor enables continuous monitoring of the pressure in irrigation pipes (main pipe or sector pipes) and measures up to 10 Bar. It can be used in all types of irrigation systems (drip irrigation, sprinkler, hydroponics ...). Sensor resolution and cable length can be adjusted on request. REPORTAJE VALOR Gama 0 to 10 Bar Resolución 1.5 mm Sensor Metallux CPS 2184 Precisión 0.8 mBar Pipe connection G1/4" BSPP thread Material Polyamid Dimensiones Diameter: 3 cm, Length: 10 cm + cable Peso 0.05 kg sensor + cable Longitud del cable 5 meters, shielded, UV and water resistant Calibración Precalibrated from the factory, optional manual calibration via METOS 5 terminal menu Pessl Instruments Sensor de nivel de agua ACERCA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Order number: On request The PI Water level sensor is an accurate and cost-effective submersible water level sensor that can be connected to METOS stations.

Default pressure range is from 0 up to 2 Bar with a precision of 0.15 mBar. Sensor resolution and cable length can be adjusted on request. Sensor comes with a special cable which contains air ventilated tube for surface pressure compensation. SECTORES: Medición de la profundidad o el nivel en pozos y aguas abiertas (ríos y lagos) y medición del nivel de las aguas subterráneas. REPORTAJE VALOR Gama 0 to 2 Bar Resolución 1 mm Precisión 0.15 mBar Resolución 1 mm Sensor Metallux CPS 2184 Material Stainless steel Dimensiones Diameter: 3 cm, Length: 11 cm + cable Peso 0.35 kg + cable Longitud del cable 10 meters, other lengths on request Calibración Precalibrated from the factory, optional manual calibration via METOS 5 terminal menu A LA PÁGINA DE HARDWARE ¿Tiene alguna pregunta?

Póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestro hardware.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)