

APOLO VIERTESACOS VSIS-0800

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

APOLO – TAMIZADORA VIERTESACOS

Mesa viertesacos APOLO con tamizadora integrada, unidad utilizada para la recepción de materiales a granel en diferentes formatos con tamizado de seguridad. Diseñado para evitar contaminación de materias primas entregadas en sacos, para evitar contaminación en lotes y reducir la emisión de polvos.

Ficha técnica

Descripción

Características técnicas

Opcional

Fotos

Videos

VENTAJAS:

Tamizadora vierte sacos APOLO con cabina orientable

Fácil limpieza

Tamices intercambiables.

Minimiza pérdidas

Mantenimiento reducido.

INCLUYE:

Tamizadora con motor central

Cabina orientable, ver modelos

Mesa vierte-sacos

Manual de instrucciones

Declaración CE de conformidad

ATEX:

Si la tamizadora va a trabajar en zona clasificada como atmósfera potencialmente explosiva se fabrica con materiales ATEX y FILTRA proporciona la documentación ATEX correspondiente.

Disponible para diámetro de 800 mm.

Parrilla Magnética

Opción solamente disponible bajo pedido inicial, no intercambiable con la parrilla estándar. Es de fácil extracción manual para su limpieza en el exterior.

Los filtros magnéticos son utilizados para la separación de pequeñas partículas de hierro. Se utilizan para la depuración de cualquier partícula contenida en productos polvorientos o granulados, bien en vía seca o húmeda. Están especialmente diseñadas y adaptadas para

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

la industria alimentaria, cerámica, plástica, etc...

Se utilizan en cualquier proceso productivo donde la contaminación por partículas metálicas es abundante o sencillamente es necesaria una limpieza continuada.

Su revestimiento es de inoxidable pulido (AISI 304 o AISI 316) lo que permite asegurar un alto grado de resistencia a la corrosión y el desgaste.

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión (V)	r.p.m	Potencia (kW)	Peso (Kg)
VSIS-800	380-400	1500/1800	0.3	177,5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)