

CENTAURO - Tamizadora Circular Movil

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

CENTAURO - TAMIZADORA CIRCULAR MÓVIL

La CENTAURO es una tamizadora circular móvil, compacta y ligera. Se utiliza frecuentemente para hacer tamizados de control y seguridad sobre el propio terreno de actuación pudiéndose trasladar fácilmente de un sitio a otro. Sirve tanto para líquidos como para sólidos. Se utiliza para productos como esmaltes, pinturas, polvo cerámico, arenas, así como también en la industria química, alimentaria, agrícola, etc. Nuestra tamizadora circular móvil está fabricada en acero inoxidable AISI 304. Bajo pedido se puede construir también en AISI 316. Admite un solo nivel de tamizado. La malla es fácilmente intercambiable. Está disponible en los diámetros 450 y 600 mm.

La CENTAURO es una tamizadora circular móvil, compacta y ligera. Se utiliza frecuentemente para hacer tamizados de control y seguridad sobre el propio terreno de actuación pudiéndose trasladar fácilmente de un sitio a otro. Sirve tanto para líquidos como para sólidos.

Se utiliza para productos como esmaltes, pinturas, polvo cerámico, arenas, así como también en la industria química, alimentaria, agrícola, etc.

Nuestra tamizadora circular móvil está fabricada en acero inoxidable AISI 304. Bajo pedido se puede construir también en AISI 316. Admite un solo nivel de tamizado. La malla es fácilmente intercambiable.

Está disponible en los diámetros 450 y 600 mm.

Ficha técnica

Descripción

Características técnicas

Sectores de aplicación

Fotos

VENTAJAS:

Mantenimiento reducido.

Gran versatilidad.

Tamiz de fácil colocación.

Carro con altura regulable.

MOVIMINETO 3D:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Productos químicos

Agrícolas

Alimentarios

Farmacéuticos

Pinturas

Hierbas

Resinas



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aguas residuales

Plástico

Vidrio

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	r.p.m	Potencia (kW)	Peso (Kg)
FTIS-0450	380	50	1500	0,155	42
FTIS-0600	380	50	1500	0,300	47

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)