

EOLO - Tamizadora Digital de Barrido por Aire

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

EOLO - TAMIZADORA DIGITAL DE BARRIDO POR AIRE

La tamizadora de barrido por aire EOLO especialmente diseñada para ensayos granulométricos por vía seca, para un tamaño de partículas finas, a partir de 5 micras (de 0,005 a 4 mm). Ofrece una gran rapidez y eficacia de tamizado gracias a la fluidización del producto, obtenida mediante una corriente de aire que arrastra las partículas haciéndolas pasar a través del tamiz. Este efecto, se consigue con un aspirador industrial que mantiene la depresión constante.

La tamizadora de barrido por aire EOLO especialmente diseñada para ensayos granulométricos por vía seca, para un tamaño de partículas finas, a partir de 5 micras (de 0,005 a 4 mm).

Ofrece una gran rapidez y eficacia de tamizado gracias a la fluidización del producto, obtenida mediante una corriente de aire que arrastra las partículas haciéndolas pasar a través del tamiz. Este efecto, se consigue con un aspirador industrial que mantiene la depresión constante.

Dispone de carátula digital con control de tiempo de tamizado (1 a 99 min) y vacuómetro, que incorpora un regulador de potencia de aspiración y un sistema de regulación de depresión.

La tamizadora, incluye una tapa de metacrilato que permite ver el comportamiento del producto y una maza de nylon para desprender los restos de producto que hayan podido quedar en la tapa por efecto de la electricidad estática.

Se recomienda utilizar tamices de Barrido por Aire marca FILTRA de Ø200 mm (no incluidos).

Ficha técnica

Descripción

Características técnicas

Accesorios

Sectores de aplicación

Fotos

Videos

VENTAJAS:

Gran eficacia en tamizado de partículas finas: tiempos de tamizado muy cortos.

Tamizado por vía seca.

Diseño ergonómico.

Ajuste digital de los parámetros de tamizado.

Fácil manejo y silenciosa.

Interfaz integrada.

No necesita mantenimiento.

INCLUYE:

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tamizadora.

Cable de conexión.

Tapa de metracrilato.

Martillo de nylon.

Manual de instrucciones.

Declaración CE de conformidad.

CICLÓN PARA RECUPERACIÓN DE PRODUCTO : Sistema para recuperación de finos

ASPIRADORA DE ALTA POTENCIA

KIT ADAPTADOR MULTITAMIZADO FTLBA

Alimentos en polvo

Arenas finas

Materiales de construcción

Productos químicos

Productos farmacéuticos

Minerales

Fertilizantes

Plásticos en polvo

Metales en polvo

Fibras

Especificaciones técnicas

EOLO	EOLO
Tipo de tamizado	Barrido por aire
Vía seca	SI
Vía húmeda	NO
Tamaño de la partícula	5 µm a 4 mm
Nº de tamices	1
Diámetro del tamiz (mm)	200
Temporizador (min)	1 a 99
Tensión	220/240 V - 50/60 Hz.
Potencia (kW)	0,19
Depresión máxima (Kpa)	20
Peso (Kg)	20
Dimensiones (LxAxh) mm	410 x 360 x 362

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)