

HELIOS - Tamizadora Circular con Motores Laterales

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

HELIOS - TAMIZADORA CON MOTORES LATERALES

Fabricadas íntegramente en acero inoxidable (AISI-304 o AISI-316) y con dos motores laterales, la Tamizadora circular HELIOS resulta muy útil para espacios reducidos donde la recepción de las materias y la descarga del producto tamizado están próximas. Utilizada para tamizado de control y seguridad. La instalación de estas tamizadoras es sencilla colocándose a la salida de tolvas de descarga, molinos, mezcladoras, etc. Puede suministrarse encima de una bancada o para ser montada en medio de una instalación. Diámetros disponibles: Ø 550 / Ø 800 / Ø 1200 mm.

Fabricadas íntegramente en acero inoxidable (AISI-304 o AISI-316) y con dos motores laterales, la Tamizadora circular HELIOS resulta muy útil para espacios reducidos donde la recepción de las materias y la descarga del producto tamizado están próximas.

Utilizada para tamizado de control y seguridad. La instalación de estas tamizadoras es sencilla colocándose a la salida de tolvas de descarga, molinos, mezcladoras, etc. Puede suministrarse encima de una bancada o para ser montada en medio de una instalación.

Diámetros disponibles: Ø 550 / Ø 800 / Ø 1200 mm.

Ficha técnica

Descripción

Características técnicas

Personalización

Sectores de aplicación

Fotos

Videos

VENTAJAS:

Gran robustez y fiabilidad. Puede trabajar 24 horas diarias.

Ocupa poco espacio.

Admite un gran volumen de producto.

Carga y descarga central del producto.

Mantenimiento reducido.

INCLUYE:

Tamizadora con motores laterales

Tapa superior (opcional)

Manual de instrucciones

Declaración CE de conformidad

ATEX:

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Si la tamizadora va a trabajar en zona clasificada como atmósfera potencialmente explosiva se fabrica con materiales ATEX y FILTRA proporciona la documentación ATEX correspondiente.

Está disponible en tres diámetros: 550, 800 y 1200 mm.

Ejecución especial para cliente.

Helios con bancada instalada.

Productos químicos

Agrícolas

Alimentarios

Farmacéuticos

Semillas

Pinturas

Resinas

Vidrio

Aguas residuales

Plástico

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo	Tensión (V)	Frec. (Hz)	r.p.m	Intensidad (A)	Potencia (kW)	Peso (Kg)
FTI-2M-0550	400/460	50/60 (3F)	1500	0,41	0,17	87
FTI-2M-0800	400/460	50/60 (3F)	1500	0,41	0,17	110
FTI-2M-1200	400/460	50/60 (3F)	1500	0,6	0,3	210

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)