

MINERVA - Tamizadora Centrífuga

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

MINERVA - TAMIZADORA CENTRÍFUGA

La tamizadora centrífuga MINERVA se utiliza cuando es necesaria una alta productividad, pudiéndose realizar en ella dos tipos de tamizado:
> Tamizado de separación de distintas granulometrías de producto a granel con pobres propiedades de flujo, difíciles de tamizar por su alto contenido en humedad, grasa o electricidad estática. > Tamizado de seguridad del producto acabado para eliminar posibles impurezas.

La tamizadora centrífuga MINERVA se utiliza cuando es necesaria una alta productividad, pudiéndose realizar en ella dos tipos de tamizado:
> Tamizado de separación de distintas granulometrías de producto a granel con pobres propiedades de flujo, difíciles de tamizar por su alto contenido en humedad, grasa o electricidad estática.

> Tamizado de seguridad del producto acabado para eliminar posibles impurezas.

Utilizadas en sectores industriales como el alimentario, el farmacéutico, el químico, etc., son adecuadas para una amplia gama de productos tales como harinas, cacao, azúcares, cerámicas, barnices, pigmentos, plásticos, etc. Puede separar granulometrías desde 75 micras hasta 5 mm.

El producto a tamizar es transportado al interior del cilindro mediante el tornillo de alimentación y es distribuido por toda la superficie del tamiz por medio de las palas centrifugadoras. La velocidad de giro de las palas crea una fuerza centrífuga que hace que el producto pase por la malla. Las partículas más gruesas o con impurezas son desechadas.

Se fabrica en acero inoxidable AISI-304 o AISI-316 bajo petición. Si la tamizadora centrífuga va a trabajar en zonas clasificadas como atmósferas potencialmente explosivas se fabrica en concordancia y también se proporciona la documentación ATEX.

Equipos aptos para transporte neumático (impulsión +0.8bar/aspiración -0.5bar).

Ficha técnica

Descripción

Características técnicas

Sectores de aplicación

Productividad

Fotos

Videos

VENTAJA:

Total desmontaje del eje sin herramientas.

Tamizadora para grandes producciones. Alto rendimiento.

Especial para productos húmedos, grasos o con acumulación de carga electrostática.

Gran robustez.

Fácil intercambio de tamices.

Fija o portátil. Silenciosa.

Fácil limpieza. Mantenimiento reducido.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Valida para transporte neumático.

ATEX:

Si la tamizadora va a trabajar en zona clasificada como atmósfera potencialmente explosiva se fabrica con materiales ATEX y FILTRA proporciona la documentación correspondiente.

Está disponible en dos diámetros: 650 y 800 mm.

Harinas

Azucares

Chocolates

Cerámicas

Semillas

Barnices

Pigmentos

Plásticos

Cementos

Yesos

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión (V)	Frec. (Hz)	r.p.m	Potencia (kW)	Peso (Kg)
FTIC-0650	400-460	50-60	690	1,1	170
FTIC-0800	400-460	50-60	750	2,2	310

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)