

SALOMON - Tamizadora de Vaiven y Golpeteo

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

SALOMON - TAMIZADORA DE VAIVÉN Y GOLPETEO

La tamizadora de vaivén y golpeteo SALOMON "RO-TAP" realiza el proceso de tamizado, reproduciendo los movimientos habituales del tamizado manual: la combinación de movimientos laterales de tamizado y el golpeo en la parte superior facilita el paso de las partículas de las muestras, evitando la colmatación del producto en los tamices. Se puede escoger con cabina acústica protectora o sin ella. Siguiendo las normativas Europeas, la tamizadora debe estar insonorizada para evitar el ruido.

La tamizadora de vaivén y golpeteo SALOMON "RO-TAP" realiza el proceso de tamizado, reproduciendo los movimientos habituales del tamizado manual: la combinación de movimientos laterales de tamizado y el golpeo en la parte superior facilita el paso de las partículas de las muestras, evitando la colmatación del producto en los tamices.

Se puede escoger con cabina acústica protectora o sin ella. Siguiendo las normativas Europeas, la tamizadora debe estar insonorizada para evitar el ruido.

Composición:

Bastidor exterior con puerta de acceso a los tamices dotado de aislante acústico y sensor de seguridad (para el equipo cuando la puerta está abierta).

Soporte metálico para los tamices con altura regulable.

Tapa metálica superior con taco de goma.

Brazo de golpeteo situado en la parte superior de los tamices y accionado por un eje que actúa de forma solidaria con el movimiento de tamizado.

Módulo digital de accionamiento.

Módulo digital de accionamiento:

Interruptor de marcha/paro del proceso.

Interruptor general de puesta en marcha.

Pulsador "seta" de parada de emergencia.

Programador digital de tiempo de tamizado.

Ficha técnica

Descripción

Características técnicas

Sectores de aplicación

Accesorios

Fotos

Videos

VENTAJAS:



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

La tamizadora Ro-Tap SALOMON realiza el proceso de tamizado reproduciendo los movimientos habituales del tamizado manual.

Minerales

Fertilizantes

Metales

Semillas

Flores

Hierbas

Granos

Alimentos

Virutas de madera

Fibras

Mesa Bancada

Cabina acústica protectora

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nº de tamices (mm)	6 x Ø 200 x 50 + 1 fondo
Velocidad de rotación (r.p.m.)	278 ± 10 rpm
Velocidad de golpeteo (golpes/min)	150 ± 10
Dimensiones L x An x Al (mm)	710 x 530 x 635 mm
Conexión eléctrica (V)	230V, 50Hz - 110V, 60Hz
Temporizador (Minutos)	1-99
Peso (Kg)	126

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)