

VULCANO - Tamizadora Circular

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

VULCANO - TAMIZADORA CIRCULAR

La Tamizadora Circular VULCANO de filtra es ideal para realizar pequeñas producciones, entre 5 y 75 kg, dependiendo del tipo de producto. Idónea para planta piloto. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (o AISI 316, bajo petición), está dotada de un motor con masas excéntricas que genera un movimiento tridimensional –en el plano horizontal y vertical– facilitando al máximo el tamizado del producto. El ajuste de las masas permite regular el comportamiento del producto en la malla y la rapidez de tamizado.

Tamices y fondo sin salida de producto. La tamizadora Circular VULCANO de filtra no es apta para trabajar en zonas con atmósferas explosivas.

Esta tamizadora admite hasta 5 tamices de $\varnothing$ 300 o 400 mm. El sistema estándar de fijación de los tamices está compuesto por barras inoxidables roscadas, pomos de baquelita y un aro de metacrilato, abierto (para alimentar el equipo) o cerrado. Opcionalmente se puede pedir con sistema de cierre rápido o tapa metálica.

Ficha técnica

Descripción

Características técnicas

Sectores de aplicación

Fotos

Videos

VENTAJA:

Tamizadora para pequeñas producciones.

Gran versatilidad y fácil manejo.

Tamiz – fondo con salida.

Puede llevar ruedas.

Bajo mantenimiento.

Movimiento 3D

INCLUYE:

Tamizadora.

Aro de metacrilato.

Sistema de cierre roscado.

Cierre rápido «Easy Press» (opcional).

Manual de instrucciones.

Declaración CE de conformidad.

Productos químicos

Farmacéuticos

Agrícolas

Alimentarios

Pinturas

Arenas

Semillas

Metales

Plásticos

Cristal

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	Tensión (V)	Frec. (Hz)	r.p.m	Intensidad (A)	Potencia (kW)	Peso (Kg)
FTI-300	400-460	50-60	1500	0,41	0,17	52
FTI-400	400-460	50-60	1500	0,6	0,3	57

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)