

Tamices

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

TAMICES DE LABORATORIO

FILTRA VIBRACION, S.L fabrica una extensa gama de tamices de laboratorio o zarandas. Tamices de diámetros comprendidos entre 60 y 600 mm, con las mejores calidades de acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316 para los bastidores, AISI 304 para la chapa perforada y AISI 316 para las mallas metálicas, lo que les proporciona una larga durabilidad y una alta resistencia a la corrosión. Todos ellos se fabrican cumpliendo rigurosamente con las normativas nacionales e internacionales UNE , ISO , ASTM , AFNOR , BS, etc. El sistema de gestión de Calidad de FILTRA para la fabricación de estos tamices está certificado por BUREAU VERITAS , según la norma UNE-EN ISO 9001 . Se construyen en dos piezas permitiendo realizar cambios de malla cuando está deteriorada o fuera de norma. La superficie del tamiz en el interior es totalmente lisa para evitar la acumulación de restos y suciedad. La limpieza es muy rápida y sencilla.

FILTRA VIBRACION, S.L fabrica una extensa gama de tamices de laboratorio o zarandas.

Tamices de diámetros comprendidos entre 60 y 600 mm, con las mejores calidades de acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316 para los bastidores, AISI 304 para la chapa perforada y AISI 316 para las mallas metálicas, lo que les proporciona una larga durabilidad y una alta resistencia a la corrosión.

Todos ellos se fabrican cumpliendo rigurosamente con las normativas nacionales e internacionales UNE , ISO , ASTM , AFNOR , BS, etc. El sistema de gestión de Calidad de FILTRA para la fabricación de estos tamices está certificado por BUREAU VERITAS , según la norma UNE-EN ISO 9001 .

Se construyen en dos piezas permitiendo realizar cambios de malla cuando está deteriorada o fuera de norma. La superficie del tamiz en el interior es totalmente lisa para evitar la acumulación de restos y suciedad. La limpieza es muy rápida y sencilla.

VENTAJAS:

Fabricación según normativas nacionales e internacionales.

Alta calidad. Alta resistencia a la corrosión. Larga durabilidad.

La fabricación en dos piezas: permite realizar cambios de malla.

Superficie totalmente lisa para una fácil limpieza. No se acumulan restos de producto.

Identificación individual por láser, permite la trazabilidad del tamiz.

Los tamices pueden acoplarse entre sí y con los de otros fabricantes.

Máxima estabilidad y estanqueidad de la torre de tamices

CALIDAD:

Antes de ser suministrado, cada tamiz es sometido a verificación, adjuntándose con él un certificado de fabricación y documentación sobre el mantenimiento del tamiz.

Disponemos también de tapas y fondos en acero inoxidable para todos los diámetros en los que fabricamos los tamices

ACABADOS:

Nuestros tamices de laboratorio llevan incluida una junta de goma para asegurar su estanqueidad. Además, pueden acoplarse perfectamente entre sí y con los de otros fabricantes.

El marcado se realiza por grabación laser en el bastidor, llevando cada tamiz un número de identificación individual, lo que permite su trazabilidad.

Tamiz con bastidor y malla de acero inoxidable.

Tamiz de acero inoxidable con chapa perforada de agujero cuadrado.

Tamiz de acero inoxidable con chapa perforada de agujero redondo.

Tamiz de acero inoxidable con chapa perforada de agujero ovalado (para cereales, ISO 5223).

Tamiz con bastidor y malla de tejido sintético.

Tamiz de acero inoxidable para la tamizadora EOLO-FTLBA (Barrido de Aire), con malla de inoxidable o tejido sintético.

Estantería para tamices (Ø200 / Ø300)

> Placas de metacrilato blanco de espesor 5mm. > Varillas de acero inoxidable. > Dimensiones Ø200 : (500x380x250mm). > Dimensiones Ø300: (740x560x350mm).

Tamices especiales: cónicos, doble altura, media altura, para pesos escurridos, etc

Tamices de barras de acero al carbono pintado.

Tapas y fondos de acero inoxidable, de todos los tamaños.

Tamiz de acero inoxidable con asas laterales.

Cepillos de limpieza para tamices.

Bolas para tamiz de acero inoxidable.

Fondo en acero inoxidable para vía seca.

Fondo en acero inoxidable para vía húmeda.

Tapa de metacrilato con bola difusora en acero inoxidable para ensayos de vía húmeda.

Tamiz con cadenas para desobstrucción.

Kit adaptador de tamices para multitamizado en equipo Eolo

Tamices de altura especial.

Dimensiones tamices

Luces de malla metálica (norma)

Malla de tejido sintético

Chapa perforada (norma)

Chapas perforación ranurada (norma)

D = Diámetro (mm) | Hu = Altura útil (± 3 mm) | Ht = Altura total (± 4 mm) | P = Peso teórico (g)

ISO 3310-1

μ = Micras (μm)

*W = Luz de malla / apertura de chapa. □ : Cuadrada ● : Circular

Especificaciones técnicas

DIÁMETRO (mm)	ALTURA ÚTIL (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	PESO TEÓRICO (g)	V (cm ³)
60	23	35	60	5
60	75	86	120	15
75	33	43	85	25
75	60	73	100	40
100	22	32	100	50
100	52	60	150	75

125	22	34	165	85
150	32	41	200	100
150	50	60	250	120
200	25	40	450	70
200	50	64	500	140
200	100	120	800	250
200	200	220	1000	500
200BA	15	50	450	35
203	25	40	450	70
203	50	64	500	140
250	70	89	900	280
300	80	97	1250	560
305	50	64	1250	560
315	53	71	1300	560
350	80	98	1500	600
400	65	85	1700	600
400	100	115	2000	650
450	100	110	2200	750
500	100	115	3000	850
600	110	130	3600	1000

UNE 7050-3 ISO 3310-1	ASTM E11	ASTM E11
W* (De 20μ a 900μ)	W*	Nº
20	20	635
25	25	500
32	32	450
36	36	-
38	38	400
40	40	-
45	45	325
50	50	-
53	53	270
56	56	-
63	63	230
71	71	-
75	75	200
80	80	-
90	90	170
100	100	-
106	106	140
112	112	-
125	125	120
140	140	-
150	150	100
160	160	-

180	180	80
200	200	-
212	212	70
224	224	-
250	250	60
280	280	-
300	300	50
315	315	-
355	355	45
400	400	-
425	425	40
450	450	-
500	500	35
560	560	-
600	600	30
630	630	-
710	710	25
800	800	-
850	850	20
900	900	-

UNE 7050-3 ISO 3310-1	ASTM E11	ASTM E11
W* (De 1 mm a 125 mm)	W*	Nº
1	1	18
1.12	-	-
1.18	1.18	16
1.25	-	-
1.4	1.4	14
1.6	-	-
1.7	1.7	12
1.8	-	-
2	2	10
2.24	-	-
2.36	2.36	8
2.5	-	-
2.8	2.8	7
3.15	-	-
3.35	3.35	6
3.55	-	-
4	4	5
4.5	-	-
4.75	4.75	4
5	-	-

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

5.6	5.6	3 1/2
6.3	6.3	1/4 in.
6.7	6.7	0.265 in.
7.1	-	-
8	8	5/16 in.
9	-	-
9.5	9.5	3/8 in.
10	-	-
11.2	11.2	7/16 in.
12.5	12.5	1/2 in.
13.2	13.2	0.530 in.
14	-	-
16	16	5/8 in.
18	-	-
19	19	3/4 in.
20	-	-
22.4	22.4	7/8 in.
25	25	1 in.
26.5	26.5	1,06 in
28	-	-
31.5	31.5	1 1/4 in.
35.5	-	-
37.5	37.5	1 1/2 in.
40	-	-
45	45	1 3/4 in.
50	50	2 in.
53	53	2 1/2 in.
56	-	-
63	63	2 3/4 in.
71	-	-
75	75	3 in.
80	-	-
90	90	3 1/2 in.
100	100	4 in.
106	106	4 1/4 in.
112	-	-
125	125	5 in.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)