

 VENUS 4/8 L	 VENUS 1/2 L	VENUS - Mezclador en "V" de Laboratorio Código: N/D Marca: Filtra Ver producto en Cotecno Solicitar cotización
--	--	---

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

VENUS - MEZCLADOR EN «V» DE LABORATORIO

El mezclador en V de laboratorio VENUS, se utiliza como homogeneizador de precisión de productos en polvo o granulado, dentro de la industria farmacéutica, química y alimentaria. Dispone de 2 bocas de carga con tapa de silicona y una boca de salida para la descarga de la mezcla. La capacidad útil de producto a mezclar ha de ser del 50% de la capacidad total del mezclador.

El depósito en forma de "V" está fabricado en acero inoxidable AISI 316 con acabado pulido espejo tanto interior como exterior. Además, su diseño, sin ángulos ni rincones, impide la acumulación de restos de producto en su interior.

- Mezcladores de tamaño 1, 2, 4 y 8 litros están accionados por un motor monofásico y controlado por un automatismo (PLC) con pantalla táctil con las siguientes funciones:
- Control manual del tiempo de mezclado
- 4 programas automáticos preestablecidos y configurables por el usuario para el control automático del tiempo.
- Posee un control de la posición de carga y descarga del depósito
- 3 idiomas seleccionables (Español, Inglés y Francés)

SKU: FV-4L Descripción: Mezcladora en "V" de laboratorio VENUS, capacidad total de 4 L y capacidad útil de 2 L.

SKU: FV-8L Mezcladora en "V" de laboratorio VENUS, capacidad total de 8 L y capacidad útil de 4 L.

VENTAJAS:

Mezclador de laboratorio de precisión Venus. Máxima homogeneización del producto.

Alta calidad de materiales y acabados.

Sin ángulos ni rincones en el interior, no se acumulan los restos de producto.

Silencioso.

No necesita mantenimiento.

Posibilidad de tapas INOX.

INCLUYE:

Mezclador de laboratorio en "V".

Cable de conexión.

2 tapas de silicona.

Manual de instrucciones.

Declaración CE de conformidad.

220-240 (V)

50-60 (Hz)

Especificaciones técnicas

MOLDELO	Temp.	Tensión (1F)	Potencia (kW)	r.p.m	Volumen útil (l)	Volúmen Total	Peso (Kg)	Dimensiones L x An x Al (mm)
FTLMV-01	Digital Programable	220-240 (V) 50-60 (Hz)	0.09	23	0,5	1	17	500 x 400 x 500
FTLMV-02	Digital Programable	220-240 (V) 50-60 (Hz)	0.09	23	1	2	18	500 x 400 x 500
FV-4L	Digital Programable	220-240 (V) 50-60 (Hz)	0.09	23	2	4	30	650 x 450 x 600
FV-8L	Digital Programable	220-240 (V) 50-60 (Hz)	0.09	23	4	8	32	650 x 450 x 600

Nivel de ruido: 58 dB.

Aplicaciones

Sectores de aplicacion

Equipos ideales para sector Farma debido al excelente acabado en pulido espejo de los depósitos evitando contaminaciones y permitiendo una fácil limpieza.

Ejemplos:

- Alimentos en polvo
- Productos químicos y farmacéuticos
- Metales
- Plásticos
- Aditivos, etc.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)