



Testiguera K-401-G8, motor a gasolina de 8.75 HP, partida electrica, capacidad de broca de 8"

Código: EK401G8

Marca: KOR-IT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La KOR-IT EK-401-G8 es una perforadora de núcleos a gasolina diseñada para perforar hormigón de forma rápida y estable sin necesidad de alimentación externa. Su plataforma de perforación móvil y su fiable motor Briggs & Stratton permiten a los contratistas mover fácilmente la perforadora por la obra manteniendo un rendimiento de perforación preciso.

- Montaje y desmontaje rápidos
- Perfore más rápido con un motor de gasolina.
- Mayor vida útil de la broca gracias a una plataforma de perforación estable.
- Sistema de gasolina autónomo con arranque eléctrico que no requiere fuentes de alimentación adicionales.
- Obtenga años de uso y un rendimiento fiable con una plataforma de perforación estable.
- Columnas rectificadas de doble precisión de alta resistencia y conjunto de carro mecanizado de precisión de aleación Tenz.
- Sistema de husillo de bolas de alimentación suave y precisa
- Capaz de realizar perforaciones de agujeros grandes y pequeños.

KOR-IT es el único fabricante que respalda sus perforadoras de núcleos con una garantía de reemplazo sin complicaciones. Las perforadoras de núcleos a gasolina de la serie K-400 vienen de serie con la GARANTÍA DE POR VIDA de KOR-IT, que cubre el soporte de la perforadora y todos los componentes fabricados durante toda la vida útil de la máquina. El motor de la perforadora de núcleos a gasolina está cubierto por Vanguard durante tres años.

Las perforadoras de núcleos a gasolina K-400 se pueden utilizar para diversas aplicaciones de perforación. Estas incluyen la perforación de hormigón, asfalto, ladrillo, losas, paredes y más.

Especificaciones técnicas

Modelo	EK401G8
Capacidad máxima de brocas	8" de diámetro
Recorrido del carro	24"
Motor	Motor de gasolina Briggs & Stratton de 8,75 CV
Capacidad de combustible	0,3 galones
Tipo de taladro	Sistema de gasolina de 4 tiempos
Movilidad	Base rodante con ruedas de Delrin de 4 pulgadas.
Peso	243 libras

Aplicaciones

- Perforación de núcleos de hormigón

- Instalación de servicios públicos y conductos
- Perforaciones de tuberías
- Orificios de anclaje estructural
- Proyectos de perforación de infraestructura

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)