



Adaptador de baja viscosidad LCP

Código: Low Viscosity Adapter (LCP)

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El adaptador de baja viscosidad LCP se utiliza con viscosímetros rotacionales para obtener lecturas precisas y reproducibles en materiales con viscosidad desde 1 cP. Su diseño cilíndrico permite mediciones de corte y se suministra con husillo. El rango indicado por la fuente es de 1 cP a 2.000 cP, con geometría de cilindro coaxial y rango de velocidad de corte de 0,12 a 305,9 s⁻¹.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	Low Viscosity Adapter (LCP)
Familia	Dynamic Viscosity Accessories

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)