



## Viscosímetros capilares BS/U-Tube y BS/IP/RF U-Tube

**Código:** BS/U-Tube & BS/IP/RF U-Tube

**Marca:** Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

### Detalle

Los viscosímetros BS/U-Tube y BS/IP/RF U-Tube son capilares de vidrio borosilicato con marcas de tiempo no alterables. Las versiones BS/U-Tube están orientadas a líquidos transparentes, mientras que BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow está orientada a líquidos opacos. Cumplen normas BS, ASTM D445/D446, ISO 3104/3105 y UNE 400313. La fuente indica valor constante a 40 °C y 100 °C en certificado de calibración, precisión de +/-0,2% para BS/U-Tube y suministro con certificado de calibración trazable.

### Especificaciones técnicas

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Código Fungilab</b> | BS/U-Tube & BS/IP/RF U-Tube |
| <b>Familia</b>         | Kinematic Viscosity         |

### Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)