



Reometro CONE-PLATE DSR 500 CP-4000

Código: CONE-PLATE DSR 500 CP-4000

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Reometro Cono-plato DSR 500 CP-4000 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Reometro rotacional sin resorte con pantalla tactil de 7 pulgadas
- Velocidades de rotacion: Numero ilimitado de velocidades entre 0.3 y 1500 rpm
- Rango de torque: De 0.05 a 30 mNm
- Temperatura: Equipado con sensor PT100 que indica temperaturas entre -50°C a +300°C
- Exactitud: +/- 1 % de escala completa
- Repetibilidad: +/- 0,2 %
- Pantalla: Viscosidad (cP/Poise o mPa.s / Pa.s)-Velocidad - Tasa de cizalla - Torque (%-mNm) - Esfuerzo de cizalla - Tiempo - Temperatura
- Accesorios compatibles: Lector de codigo de barras con soporte y cable Protector de pantalla tactil Aceite patron de viscosidad Impresora Zebra Software RheoTex Cubierta de proteccion

Incluye

- 1 Unidad de temperatura con placa inferior de 70 mm
- 1 Manual de usuario
- 1 Certificado de calibracion y verificacion.

Especificaciones técnicas

Tipo de instrumento	Reometro rotacional sin resorte con pantalla tactil de 7 pulgadas
Velocidades de rotacion	Numero ilimitado de velocidades entre 0.3 y 1500 rpm
Rango de torque	De 0.05 a 30 mNm
Temperatura	Equipado con sensor PT100 que indica temperaturas entre -50°C a +300°C
Exactitud	+/- 1 % de escala completa
Repetibilidad	+/- 0,2 %
Pantalla	Viscosidad (cP/Poise o mPa.s / Pa.s)-Velocidad - Tasa de cizalla - Torque (%-mNm) - Esfuerzo de cizalla - Tiempo - Temperatura
Accesorios compatibles	Lector de codigo de barras con soporte y cable Protector de pantalla tactil Aceite patron de viscosidad Impresora Zebra Software RheoTex Cubierta de proteccion

Seguridad y confidencialidad	Una funcion de operador permite ingresar un nombre de usuario para quien usa el instrumento. Este usuario debe identificarse con un codigo de 4 digitos. Tambien existe un modo protegido que bloquea las condiciones de medicion.
Idiomas	Frances / ingles / turco / aleman / ruso / italiano / coreano / portugues / ucraniano
Sistemas de medicion compatibles	MS CP, MS PP, MS DIN (solo para modelos N500426 y N500427).
Alimentacion electrica	90-240 VAC 50/60 Hz
Conexiones a PC	Puerto RS232, USB y Ethernet
Conexion de impresora	Puerto USB host - Compatible PCL/5
Beneficios operativos	Permite memorizar rampas de flujo, trazar curvas y calcular parametros reologicos directamente sin computador (viscosidad plastica, limite de flujo, tixotropia, modelos de regresion Newton, Bingham, Casson y Ostwald) . Permite editar informes de medicion directamente en impresora.
Dimensiones y peso	P610 x A1700 x An340 mm Peso: 22 kg
Incluye	1 Unidad de temperatura con placa inferior de 70 mm. 1 Manual de usuario. 1 Certificado de calibracion y verificacion.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)