



Control de temperatura eva ms-din plus & ms-din / ms-r

Código: EVA MS-DIN PLUS & MS-DIN / MS-R

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Control de temperatura EVA MS-DIN PLUS & MS-DIN / MS-R Lamy Rheology para control de temperatura en mediciones de viscosidad y reología.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Sistema de control de temperatura para sistema de medicion cilindrico segun normas DIN 53019 e ISO 3219.
- Temperatura: De -20 a +150 °C (segun modelo).
- Exactitud: '+/- 0.2 °C
- Pantalla: Temperatura configurada y real del sistema EVA
- Sistemas de medicion compatibles: MS DIN , MS SV , MS ULV, MS Chocolat y MS R
- Equipos compatibles: B-1 PLUS , FIRST PLUS , FIRST PRO PLUS , RM100 PLUS , RM200 PLUS , DSR500, FIRST PRODIG, RV-SPRING , LV-SPRING
- Alimentacion electrica: 90-240 VAC 50/60 hz
- Dimensiones y peso: L610 x An340 x Al650 mm | Peso: 15 kg

Incluye

- Soporte metalico y varilla para instalacion de viscosimetro o reometro

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	MS DIN , MS SV , MS ULV, MS Chocolat y MS R
Producto	Control de temperatura eva ms-din plus & ms-din / ms-r
Tipo de instrumento	Sistema de control de temperatura para sistema de medicion cilindrico segun normas DIN 53019 e ISO 3219.
Temperatura	De -20 a +150 °C (segun modelo).
Exactitud	+/- 0.2 °C
Pantalla	Temperatura configurada y real del sistema EVA
Sistemas de medicion compatibles	MS DIN , MS SV , MS ULV, MS Chocolat y MS R
Equipos compatibles	B-1 PLUS , FIRST PLUS , FIRST PRO PLUS , RM100 PLUS , RM200 PLUS , DSR500, FIRST PRODIG, RV-SPRING , LV-SPRING
Alimentacion electrica	90-240 VAC 50/60 hz
Dimensiones y peso	L610 x An340 x Al650 mm Peso: 15 kg
Incluye	Soporte metalico y varilla para instalacion de viscosimetro o reometro

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)