



Viscosimetro PORTATIL RM 100

Código: PORTABLE RM 100

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Viscosimetro Portatil RM 100 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Viscosimetro rotacional sin resorte con pantalla tactil de 7 pulgadas
- Velocidades de rotacion: Numero ilimitado de velocidades entre 0.3 y 1500 rpm
- Rango de torque: De 0.05 a 30 mNm
- Temperatura: El PORTABLE RM 100 tiene sensor PT100 que indica temperaturas entre -50 °C a + 300 °C
- Exactitud: +/- 1 % de escala completa
- Repetibilidad: +/- 0,2 %
- Pantalla: Viscosidad (cP/Poise o mPa.s / Pa.s)-Velocidad - Tasa de cizalla - Torque (%-mNm) - Esfuerzo de cizalla - Tiempo - Temperatura
- Accesorios compatibles: Soporte estandar o rack Soporte HELIPRO Impresora Zebra Paquete de bajo volumen Paquete de bajo volumen Paquete THERMOCELL Rack de husillos bayoneta Lector de codigo de barras con soporte y cable Protector de pantalla tactil Aceite patron de viscosidad Software RheoTex

Incluye

- 1 Sonda de temperatura integrada
- 1 Maletin de transporte
- 1 Manual de usuario
- 1 Certificado de calibracion y verificacion
- 1 Arnes.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	Ilimitado - Viscosímetro rotacional - Lamy Rheology
Modelo	RM 100 portátil
Marca	Lamy Rheology
Velocidad	Número ilimitado de velocidades entre 0.3 y 1500 rpm
Cobertura de medición	Rango según sistema MS seleccionado

Especificación	Ilimitado - Viscosímetro rotacional - Lamy Rheology
Temperatura	-50 °C a +300 °C
Husillos / sistema	MS DIN, RV/LV, BV, VANE, R, KREBS, ULV, SV
Tipo	Viscosímetro rotacional
Exactitud	±1 % de escala completa
Repetibilidad	0,2 %
Número de velocidades	Ilimitado

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)