



Equipo Lamy Rheology FOR VISCOSIMETRO SMALL VOLUME PA-D4DC

Código: FOR VISCOMETER SMALL VOLUME PA-D4DC

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Paquete de bajo volumen para viscosímetro SPRING Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos técnicos principales

- Tipo de instrumento: Accesorio para viscosímetro
- Temperatura: -20 °C a +65 °C
- Sistemas de medición compatibles: MS ULA SPRING , MS SV SPRING
- Dimensiones y peso: L70 x P70 x H160 mm Peso : 1.5 Kg
- Número de parte: SP600900
- Incluye: 1 CT-LC-SPRING camisa termostática (Ref. SP600800). 1 MK-SV-SPRING husillo de medición. 1 MB-SV-SPRING cámara de medición. 1 SV ULA SPRING pieza de centrado. 2 tubos de silicona (1 m).

Incluye

- 1 CT-LC-SPRING camisa termostática (Ref. SP600800)
- 1 MK-SV-SPRING husillo de medición
- 1 MB-SV-SPRING cámara de medición
- 1 SV ULA SPRING pieza de centrado
- 2 tubos de silicona (1 m).

Especificaciones técnicas

Tipo de instrumento	Accesorio para viscosímetro
Temperatura	-20 °C a +65 °C
Sistemas de medición compatibles	MS ULA SPRING , MS SV SPRING
Dimensiones y peso	L70 x P70 x H160 mm Peso : 1.5 Kg
Número de parte	SP600900
Incluye	1 CT-LC-SPRING camisa termostática (Ref. SP600800). 1 MK-SV-SPRING husillo de medición. 1 MB-SV-SPRING cámara de medición. 1 SV ULA SPRING pieza de centrado. 2 tubos de silicona (1 m).

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)