



Horno de secado de aire forzado 30-960 L

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Línea de hornos de secado de aire forzado con cámara interior de acero inoxidable, estantes ajustables y control PID de temperatura.

Características

- Material externo: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Cámara interior de acero inoxidable, estructura de ángulo redondo y estantes ajustables.
- Ventana de observación de vidrio.
- Controlador inteligente de temperatura con microprocesador PID.
- Protección contra sobretensión.
- Protector independiente de temperatura y RS485 opcionales para los modelos FI: 71 L (B2-01-012555.71), 137 L (B2-01-012555.137), 240 L (B2-01-012555.240), 600 L (B2-01-012555.600), 960 L con cámara 800x800x1200 mm (B2-01-012555.960-800).

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1230*1050*1420	pack 1430*1050*1620	pack 550*580*770	pack 620*585*805	pack 640*640*905	pack 725*690*685	pack 725*735*1005	pack 770*840*1420	pack 815*690*775	pack 890*890*2000	pack 955*705*955	pack 965*840*1075	pack 995*980*1980
Capacidad	600L	960L	30L	45L	65L	42L	125L	230L	71L	420L	137L	240L	625L
Rango de temperatura	RT+10~200/300°C	RT+10~200/300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~200/300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~200/300°C	RT+10~300°C	RT+10~200/300°C	RT+10~200/300°C	RT+10~300°C
Precisión de temperatura	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C
Fluctuación de temperatura	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Temperatura ambiente	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C
Rango de temporizador	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min
Estantes	3 pc	3 pc	2 pc	2 pc	2 pc	2 pc	2 pc	2 pc	2 pc	2 pc	3 pc	3 pc	3 pc
Pantalla	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Consumo	6000W	7500W	800W	1200W	1600W	850/1600W	2300W	3000W	1550/2400W	3100W	2100/3000W	2500W/4000W	5000W

Especificación	pack 1230*1050*1420	pack 1430*1050*1620	pack 550*580*770	pack 620*585*805	pack 640*640*905	pack 725*690*685	pack 725*735*1005	pack 770*840*1420	pack 815*690*775	pack 890*890*2000	pack 955*705*955	pack 965*840*1075	pack 995*980*1980
Fuente de alimentación	380V, 50/60Hz	380V, 50/60 Hz	Standar: AC220 V±10 %, 50/60 Hz; Opcional: AC110 V±10 %, 60Hz	Standar: AC220 V±10 %, 50/60H z; Opcional: AC110 V±10 %, 60Hz	Standar: AC220 V±10 %, 50/60H z; Opcional: AC110 V±10 %, 60Hz	Standar: AC220 V±10 %, 50/60H z; Opcional: AC110 V±10 %, 60Hz	Standar: AC220 V±10 %, 50/60H z; Opcional: AC110 V±10 %, 60Hz	Standar: AC220 V±10 %, 50/60H z; Opcional: AC110 V±10 %, 60Hz.	Standar: AC220 V±10 %, 50/60H z; Opcional: AC110 V±10 %, 60Hz.	Standar: 380V, 50Hz	Standar: AC220 V±10 %, 50/60H z; Opcional: 110V± 10%, 60Hz.	Standar: AC220 V±10 %, 50/60H z; Opcional: 110V± 10%, 60Hz.	220V, 50/60H z
Tamaño interno (ancho*profundidad*alto) mm	800*800 *1000	1000*800 *1200	310*310*310	350*350*350	400*360*450	350*350*350	500*450*550	600*500*750	450*352*450	640*585*1355	550*454*550	600*495*750	660*760 *1250
Tamaño externo (ancho*profundidad*alto) mm	1157*975*1290	1357*975 *1490	460*510*695	500*550*735	550*550*840	630*630*552	636*680*915	730*670*1220	735*630*652	780*730*1780	835*730*752	885*780*952	895*925 *1830
Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm	1230*1050*1420	1430*1050 *1620	550*580*770	620*585*805	640*640*905	725*690*685	725*735*1005	770*840*1420	815*690*775	890*890 *2000	955*705*955	965*840*1075	995*980 *1980
Peso bruto (kg)	260	340	34	39	47	60	58	103.5	85	249	115	150	277

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)