



## Tamiz Filtra Placa perforada - D 350 mm - Luz 26.5 mm - Hu 80 mm

**Código:** TP350026500080

**Marca:** Filtra

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| Especificación   | 350 mm<br>TP350026500080 |
|------------------|--------------------------|
| Modelo           | TP350026500080           |
| Marca            | Filtra                   |
| Tipo de base     | Placa perforada          |
| Material         | Acero inoxidable         |
| Diametro         | 350 mm                   |
| Diámetro         | 350 mm                   |
| Malla / apertura | 26.5 mm                  |
| Altura           | Altura completa          |
| Certificacion    | UNE 7050-4; ISO 3310-2   |
| Certificación    | UNE 7050-4; ISO 3310-2   |
| Normas           | UNE 7050-4; ISO 3310-2   |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)