



Molino vibratorio Onurmaksan

Código: ONUR-VIBRASYONLU-DEGIRMEN

Marca: Onurmaksan

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Fresado - Rectificado

Los molinos que se pueden utilizar como molinos de varillas y bolas proporcionan trituración y molienda al crear fuerzas de fricción junto con la vibración de las varillas y bolas del interior.

Con medios de molienda tratados térmicamente, puede realizar procesos de molienda de hasta menos de 5 micrones. Ofrece la posibilidad de utilizar un solo tubo o tubos dobles secuenciales bajo pedido.

Nuestros molinos se utilizan como molinos de bolas o de barras dependiendo del proceso.

Con medios de molienda tratados térmicamente, puede realizar procesos de molienda de hasta menos de 5 micrones. Ofrece la posibilidad de utilizar un solo tubo o tubos dobles secuenciales bajo pedido.

Nuestros molinos se utilizan como molinos de bolas o de barras dependiendo del proceso.

Los medios de molienda y los revestimientos del molino se pueden reemplazar con porcelana, sílex, caucho o acero inoxidable.

Esto permite condiciones de molienda sin hierro.

Los cilindros abrasivos pueden funcionar en serie para realizar un pulido fino.

Para materiales más gruesos, se pueden operar en paralelo, duplicando la capacidad.

Especificaciones técnicas

Modelo	H150	H350	H500
Capacidad (kg/h)	10 - 100	250 - 1500	500 - 4500
Potencia del motor	1.5 kW	7.5 kW	22 kW
Dimensiones	~ 1650 x 1050 x 1550 mm	~ 2500 x 2000 x 1250 mm	3500 x 1800 x 2500 mm
Peso	~600 kg	~ 1800 kg	~ 3500 kg
Tamaño de alimentación	~ < 2 mm	~ < 2 mm	~ < 2 mm
Tamaño de salida	~ < 5 µ	~ < 5 µ	~ < 5 µ
Volumen de la cámara	75 lt	250 lt	400 lt

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)