



Taladradora ROTOSTAF

Código: APAGEO-016

Marca: APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La RotoStaf® es una máquina especializada que representa un medio ventajoso para el montaje de cualquier sistema de entubado fuera de los pozos 76 y 90, el STAR 67/74 - NW 104/113 y, por supuesto, para las aplicaciones de presurización el uso del sistema de entubado autoperforante STAF®.

Esta perforadora está equipada con un cabezal de rotación simultánea en dos direcciones y un martillo de rotopercusión fuera del pozo: las varillas giran hacia la izquierda y los tubos hacia la derecha.

Gracias al fruto de una fructífera reflexión sobre las técnicas de ejecución de las perforaciones con revestimiento en suelos aluviales y de "atornillado", las perforaciones se realizan así con mayor rapidez, sin riesgo de atasco, limitando así las maniobras y los riesgos de rotura. Los recortes se recuperan mediante un cabezal de descarga y las perforaciones están perfectamente calibradas en el caso de la perforación presiométrica.

Para fomentar las buenas prácticas, la perforadora RotoStaf® cuenta con un depósito de decantación integrado y extraíble, que permite recuperar el lodo de perforación y tamizarlo para su reutilización: un ahorro en los costes de producción y evita ensuciar el lugar.

Gracias al ingenioso cabezal de rotación simultánea en dos direcciones, el taladrado ya no está sujeto a desviaciones.

La RotoStaf® está construida sobre un bastidor soldado y está disponible con un motor diesel HATZ de 48 CV insonorizado.

Presiómetro perfectamente calibrado Cabezal de rotación simultánea en dos direcciones para una perforación rápida hacia adelante Cumple con las normas de seguridad de la CE sin jaula de protección (rotación del tubo exterior inferior a 30 rpm) Limita el riesgo de desviación, atasco y rotura Depósito de decantación integrado y extraíble con tamiz para recoger el lodo de perforación.

- Sistema de revestimiento fuera del pozo (Starex 76 y 90, STAR 67/74 - NW 104/113)
- STAF® : sistema de encamisado autoperforante en modo rotativo (las varillas interiores giran a la izquierda, los tubos a la derecha).

Chasis soldado montado sobre una oruga hidráulica de vía fija 4 cilindros de estabilización hidráulica Portaherramientas y gancho de remolque Mando a distancia por radio Freno de varilla y llave de desbloqueo hidráulico Bomba de inyección Depósito de decantación integrado y extraíble (110 L) Caja de almacenamiento Cabrestante y retracción hidráulica del cabezal Sistema de alimentación de rocas

Motor diésel HATZ de 48 CV insonorizado.

Cabezal de rotación: Velocidad de rotación 0 a 30 rpm (exterior), 0 a 96 rpm (interior) Par de rotación 321 daN.m (exterior), 139 daN.m (interior) Martillo hidráulico fuera del agujero: 205j./carrera - 1355 carreras/min Fuerza de tracción 0 a 5 090 daN.

Adquisición de parámetros de perforación Explofor

Se pueden añadir otras opciones a petición.

- Explofor
- STAF
- Equipamiento adicional para las máquinas

Documentos del proveedor

- Extracto del Catálogo General - ROTOSTAF
- Ficha técnica - ROTOSTAF® Drill

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)