



## Taladro portátil Apafor 220 DMT

**Código:** APAGEO-018

**Marca:** APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

La máquina de perforación portátil/desmantelada Apafor® 220 DMT es una máquina de perforación modular formada por 6 componentes portátiles, la mayoría de ellos de aluminio. Ultraligera y de rápido desmontaje, esta perforadora puede utilizarse en los lugares de más difícil acceso y también es ideal para trabajar en espacios reducidos. Cada elemento puede ser llevado por 2 operadores.

Gracias a sus características especiales, como sus distintos cabezales de perforación extraíbles e intercambiables, esta perforadora puede realizar los distintos métodos de perforación convencionales tanto en posición vertical como inclinada. Gracias a sus pies de estabilización ajustables, es posible perforar fácilmente en terrenos inclinados. La máquina está equipada con un panel de control ajustable en altura para una posición de trabajo ergonómica para cada operador.

El Apafor® 220 DMT está disponible en varias versiones:

- Motor VANGUARD de 16 CV para una máxima ligereza
- Rotopercusión con motor HONDA 20CH para mayor potencia (motor también recomendado para la perforación de núcleos)
- UFCMF para el mercado europeo, con una jaula de seguridad conforme a la CE, para un uso seguro, manteniendo un tamaño reducido.

También hay disponibles muchas opciones y equipos, como un cabezal de rotoinyección rápida para la extracción de núcleos convencionales, un cabezal de percusión para la extracción de núcleos por percusión, un freno de varilla y una bomba de inyección térmica.

Taladro ultraligero, portátil y desmontable Muy buena relación potencia/peso Perforación vertical e inclinada hasta 45°

Gracias a estas características especiales, esta sonda tiene varios ámbitos de aplicación posibles:

- Perforación con barrena
- Perforación rotativa (tricono / tricuchilla / PDC)
- Perforación con martillo en el fondo del pozo
- Perforación por rotopercusión fuera del agujero (con motor de martillo hidráulico de 20 CV)
- Perforación de núcleos (con motor de 20 CV y opción de cabezal de rotación rápida)
- Perforación por percusión (con martillo).

Marco de aluminio con asas de transporte 4 pies de acero ajustables Tirantes de acero ajustables de 0° a 45°.

Motor de gasolina VANGUARD de 16 CV o motor Honda de 20 CV.

Velocidad 0 a 71 rpm (cabezal estándar) 0 a 442 rpm (cabezal rápido opcional) Par máximo 144 daN.m (cabezal estándar) Fuerza de tracción 1000 daN.

OTRAS ACTUACIONES DISPONIBLES BAJO PETICIÓN.

Bomba de inyección térmica sobre ruedas Cabezal de roto-inyección rápido Freno de varilla hidráulico Carrete de inyección Martillo pilón.

Se pueden añadir muchas otras opciones bajo petición.

- GeoBOX
- EXPLOFOR
- EQUIPAMIENTO ADICIONAL PARA MÁQUINAS

## Documentos del proveedor

- Ficha técnica - Apafor® 220 DMT PORTABLE
- Extracto del catálogo general - Apafor®220 DMT PORTABLE

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)