



GeoPAC Compact

Código: APAGEO-025

Marca: APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Siguiendo los pasos del inventor Louis Ménard, Apageo presenta un dispositivo innovador: GeoPAC® (presiómetro autocontrolado) gestionado por GeoBOX®. GeoPAC®, al igual que su predecesor, el presiómetro Ménard, permite realizar ensayos presiómetros estándar, de acuerdo con las normas NF EN ISO 22476-4 y 22476-5. Este equipo presiométrico gestiona de forma totalmente automática y autónoma, a decisión del operador, la realización de los ensayos. GeoPAC® simplifica la realización del ensayo, refuerza la fiabilidad de los resultados y reduce el tiempo de preparación. GeoPAC® Compact, el último modelo de la gama, ofrece un nuevo diseño con dimensiones y peso reducidos, pero con el mismo rendimiento de siempre.

La perforación se realiza de tal manera que la pared del pozo permanezca prácticamente intacta, que su diámetro se adapte al de la sonda (63 o 76 mm) y que los suelos circundantes se vean lo menos alterados posible. Introduzca la sonda en el pozo, introduzca los parámetros del ensayo en GeoBOX® e inicie la ejecución. Siga el ensayo en tiempo real en GeoBOX®.

Pruebas presiométricas sencillas porque son totalmente autocontroladas Control y adquisición de datos en la unidad central GeoBOX® (adaptada para la adquisición de otros datos geotécnicos) Gestión automática completa desde el procedimiento de expansión hasta el desinflado de la sonda, para cada prueba (calibración, calibrador, presiómetro, purga, etc.) ¡Automatización de la variación de los niveles de presión con una precisión única según la resistencia para obtener una prueba perfecta! Control perfecto de la regulación y de la presión diferencial Ahorro de tiempo en la obra y, por lo tanto, mayor productividad (el operario puede preparar el resto del trabajo cuando la prueba se realiza de forma automática) Fiabilidad de los resultados y eliminación del riesgo de errores en la aplicación y/o en la recogida de datos y/o en la introducción posterior en el ordenador Muy bajo consumo de nitrógeno (GeoPAC®)

Kit de herramientas de perforación presiométrica

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)