



Bombas de inyección

Código: APAGEO-049

Marca: APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Taladradoras y Penetrómetros

Equipamiento adicional para las máquinas

Bombas de inyección

Nuestra gama de bombas es muy amplia para poder responder con precisión a diferentes necesidades:

para la inyección de agua clara y lodo de perforación, ideal para las pequeñas plataformas de perforación que no tienen la potencia del motor para alimentar la bomba directamente, o para las pruebas de Lugeon (con nuestra bomba Sigma100 totalmente compatible) para evitar el uso de la bomba de la plataforma de perforación, que puede seguir perforando.

para la inyección de agua clara y lodo de perforación, cuya ventaja es el control preciso de los parámetros. Pueden integrarse en las máquinas de perforación APAFOR, pero también pueden instalarse en cualquier tipo de máquina de perforación con un motor adecuado.

para la inyección de agua clara Y cargada (con arena, sílice, etc...) y lodo de perforación, su gran ventaja es que el mantenimiento es casi inexistente. Sin tiempos de inactividad ni costosos mantenimientos. Pueden integrarse en las máquinas de perforación APAFOR (modelo 450 y superiores) y pueden instalarse en cualquier tipo de máquina de perforación con un motor y un chasis adecuados.

para lechada de cemento, agua clara y sucia, y lodo de perforación, ideal para las obras de micropilotes. Hay 3 modelos disponibles para ofrecer diferentes caudales y presiones. Para ser alimentado por un compresor de aire.

para lechada de cemento, agua clara y sucia, y lodo de perforación, ideal para las obras de micropilotes. Hay dos modelos disponibles para ofrecer diferentes caudales y presiones. Para ser alimentado por un grupo hidráulico y también puede ser integrado en una máquina de perforación.

Fácil de usar e ideal para inflar persianas.

Todas nuestras bombas (excepto las manuales) se entregan con una manguera de aspiración de 5 m (otra longitud a petición) y un filtro. También se pueden alquilar en el mercado francés.

Para más información, o para encontrar un producto específico, póngase en contacto con nosotros.

ENLACES ÚTILES

Apafor® 220 portátil/desmontado

Apafor® 220V Pick Up 4x4

Apafor® 350

Apafor® 450

Apafor® 570

Apafor® 700

Apafor® 800 Explo-FS300

Explofor® 3 y 4

Lodos y fluidos de perforación

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)