



Mezcladores

Código: APAGEO-050

Marca: APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Taladradoras y Penetrómetros

Equipamiento adicional para las máquinas

Mezcladores

Para acompañarle en sus obras, le ofrecemos dos tipos de mezcladoras para lodos de perforación y lechadas de cemento:

Mezclador hidráulico: hasta 1200 rpm

Mezclador neumático: hasta 3000 rpm.

El diseño de estas mezcladoras y el diseño de las palas permiten una mezcla óptima. Están equipados con un dispositivo de sujeción para fijarse al borde del tanque de mezcla si es necesario y permitir así que se realice la mezcla.

Para más información, o para encontrar un producto específico, póngase en contacto con nosotros.

ENLACES ÚTILES

Bombas de inyección

Lodos y fluidos de perforación

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)