



Sacatestigos de alambre

Código: APAGEO-065

Marca: APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Equipos de perforación y extracción de núcleos

Perforación de núcleos

Sacatestigos, varillas y accesorios

La ventaja de la perforación con cable respecto a la perforación tradicional radica principalmente en el hecho de que el tubo interior que contiene la muestra puede recuperarse (con las pinzas de recuperación / Overshot y un cabrestante específico para cables) sin tener que arrancar todas las varillas. Esto ofrece un ahorro de tiempo considerable y creciente en función de la profundidad. Como el equipo es más caro, las empresas de perforación suelen considerar que este método resulta rentable a partir de una profundidad de unos 50 metros. Por lo tanto, es el equipo básico para la exploración de minerales y los proyectos de geotecnia profunda.

Otra característica especial es que cada perforadora con cable debe utilizarse con su propia sarta de perforación asociada. Por lo tanto, a diferencia de los sacatestigos convencionales, no es posible utilizar diferentes varillas para el mismo sacatestigo. El sacamuestras H WL sólo puede utilizarse con varillas H WL, el sacamuestras P WL con varillas P WL, etc.

Los sacatestigos de alambre son sacatestigos dobles estándar, pueden convertirse en sacatestigos triples cambiando el anillo de tope, el extractor, el soporte del extractor y la corona. La muestra se recoge en una vaina de plástico (para evitar la manipulación de la muestra) o en un tubo de media concha dividido (para colocarlo en una caja de machos), cualquiera de los cuales se coloca dentro del sacanúcleo.

Apageo suministra barriles de extracción de núcleos de alambre, barras de alambre y coronas asociadas, así como todas las piezas de repuesto y accesorios. Nuestro amplio stock nos permite responder a sus necesidades urgentes y a sus plazos.

ENLACES ÚTILES

Coronas

Descorazonadores convencionales

Corredores golpeados

Tubería

Accesorios de perforación

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)