



Sinfines helicoidales continuos

Código: APAGEO-071

Marca: APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Equipos de perforación y extracción de núcleos

Sinfines y herramientas

Sinfines helicoidales continuos

Nuestros sinfines helicoidales continuos se fabrican en nuestras fábricas de acuerdo con las normas de fabricación vigentes y las reglas del oficio. Tienen muchas ventajas con respecto a las barrenas básicas que suelen ofrecerse en este mercado, entre ellas

Cuerpo hexagonal (taladro hexagonal)

Bobinas de metal duro estelitadas (que garantizan una vida útil mucho más larga)

Soldar las bobinas en la parte superior Y en la inferior.

Ofrecen una resistencia mucho mayor (menos roturas) y una vida útil más larga para reducir sus costes de producción y garantizar el mejor rendimiento de sus instalaciones, con total seguridad.

Nuestra gama consta de los siguientes diámetros: 63, 75, 80, 100, 114, 140, 152, 178, 225 y 254 mm. Cada diámetro tiene una conexión hexagonal como estándar (con algunos diámetros teniendo una opción de 2 conexiones hexagonales). Las longitudes estándar que tenemos en stock son 500, 750, 1000 y 1500 mm, pero se pueden considerar otras longitudes bajo petición.

También suministramos barrenas manuales completas para la perforación superficial o la toma de muestras en los diámetros 35, 46, 63, 80, 100, 125 y 150.

En aras de la mejora de nuestros productos y de la seguridad de las personas y los bienes, nos gustaría ofrecerle algunos consejos y recomendaciones sobre el uso de las barrenas. De hecho, el uso de la herramienta de tornillo sinfín continuo en condiciones inadecuadas puede provocar accidentes graves o incluso mortales. Por lo tanto, debería :

Asegúrese de que cada sinfín está en perfecto estado antes de utilizarlo

Utilizar una guía de barrena en su taladro

Utilizar los parámetros de perforación correctos: par, velocidad y presión de la herramienta, en función del diámetro del sinfín

Los ejes de transmisión de su sinfín deben estar equipados con un fuelle.

Bajo ninguna circunstancia se debe :

Se acerca a esta herramienta durante la perforación (riesgo de atrapamiento)

Limpiar esta herramienta con las manos (riesgo de atrapamiento)

Utilice la herramienta en caso de desgaste excesivo o irregular, núcleos retorcidos, bobinas dañadas, falta de continuidad entre ellas, etc.

ENLACES ÚTILES

Herramientas y accesorios para barrenas

Sinfines huecos

Sinfines de inyección

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)