



Llaves de garra y de cadena

Código: APAGEO-082

Marca: APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Equipos de perforación y extracción de núcleos

Accesorios de perforación

Llaves de garra y de cadena

Nuestra gama de llaves de cadena consiste en llaves de cadena simples y dobles, incluyendo :

Llave de cadena simple de 12": capacidad de sujeción 100mm / longitud 300mm

Llave de cadena simple de 14": capacidad de sujeción 125mm / longitud 320mm

Llave de cadena simple de 18": capacidad de sujeción 125mm / longitud 435mm

Llave de cadena simple de 24": capacidad de sujeción 125mm / longitud 580mm

Llave de cadena simple de 36": capacidad de sujeción 185mm / longitud 700mm

Llave de cadena doble 3229: capacidad de sujeción 14-89mm / longitud 445mm

Llave de cadena doble 3231: capacidad de sujeción 27-114mm / longitud 570mm

Llave de cadena doble 3233: capacidad de sujeción 34-168mm / longitud 815mm

Llave de cadena doble 3235: capacidad de sujeción 48-219mm / longitud 1030mm

Llave de cadena doble 3237: capacidad de sujeción 60-24mm / longitud 1410mm.

Nuestra gama de llaves de garra incluye llaves de acero y aluminio para un menor esfuerzo y un manejo más fácil, e incluye

Llave de garras de 6": capacidad de sujeción de 27 mm

Llave de garras de 8": capacidad de sujeción de 34 mm

Llave de garras de 10": capacidad de sujeción de 48 mm

Llave de garras de 12": capacidad de sujeción de 60 mm

Llave de garras de 14": capacidad de sujeción de 60 mm

Llave de garras de 18": capacidad de sujeción de 76 mm

Llave de garras de 24": capacidad de sujeción de 89mm

Llave de garras de 36": capacidad de sujeción de 141 mm

Llave de garras de 48": capacidad de sujeción de 168 mm

Llave de garras de 60": capacidad de sujeción de 219 mm.

Por supuesto, las piezas de repuesto para todas estas llaves y cadenas también se mantienen regularmente en stock.

También fabricamos llaves específicas para cada varilla y, en particular, para las siguientes varillas: R32, R38, 60, 76, 88,9 y 114, pero también se pueden suministrar llaves para otros vástagos.

ENLACES ÚTILES

Ejes de rotopercusión y accesorios fuera de orificio

Barras de perforación

Accesorios

Tubos de revestimiento

Tubo de perforación de avance

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)