



Horno de mufla de fibra ceramica 1600 °C

Horno de mufla de fibra ceramica 1600 °C, 36 L | Control estandar

Código: B3-00002-036-A

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B3-00002-036-A
Modelo	B3-00002-036-A
Temperatura maxima (°C)	1600
Capacidad (L)	36 L
Control	Control estandar
Alimentacion electrica	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	300*400*300
Potencia	15 kW
Peso neto/bruto	270/320 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno
Sensor	Termocupla tipo S
Tiempo de ascenso	<130 min

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)