

Horno de mufla de fibra ceramica 1700 °C

Horno de mufla de fibra ceramica 1700 °C, 8 L | Control estandar

Código: B3-00003-008-A

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B3-00003-008-A
Modelo	B3-00003-008-A
Temperatura maxima (°C)	1700
Capacidad (L)	8 L
Control	Control estandar
Alimentacion electrica	220 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	300*150*150
Potencia	9 kW
Peso neto/bruto	110/130 kg
Material	Cuerpo de fibra de mullita policristalina; carcasa de acero laminado en frio con pintura electrostatica
Elemento calefactor	Varilla de disiliciuro de molibdeno HHR
Sensor	Termocupla tipo B
Tiempo de ascenso	≤140 min

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)