



Horno de película delgada rotatoria con pantalla táctil

Código: B-01-200-0227

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Rolling Thin Film Horno Pantalla tactil.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0227
Temperatura de trabajo	163°C
Disc Rotation Velocidad	15 r.p.m.
Dimensiones del producto (mm)	720 (L) x 720 (W) x 1120 (H) mm
Dimensiones de embalaje (mm)	820 (L) x 820 (W) x 1220 (H) mm
Peso aprox. del producto	121 kg
Peso aprox. embalado	151 kg
Alimentacion	220~240 V, 3500 W, 1 Ph, 50 / 60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)