



Medidor digital de aire incorporado para mortero, 1 litro

Código: B-01-200-0254

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Medidor para determinar el contenido de aire en mortero de cemento, pasta de cemento y mortero de cal. Va conectado a un manómetro digital que entrega directamente el aire incorporado en porcentaje, con un rango de 0 - 20 %.

Está construido en aluminio fundido; la olla de ensayo y la parte superior quedan selladas herméticamente. La pantalla digital permite lecturas rápidas, y el equipo tiene opciones de calibración para mantener la exactitud en el tiempo.

Especificaciones técnicas

SKU	B-01-200-0254
Normas	ASTM C185, AASHTO T152, BS 1881, EN 12350-7
Capacidad	1 litro
Rango de contenido de aire	0 - 20 %
Rango de presión	100 kPa
Autonomía de la batería del manómetro	8 horas
Resolución de lectura	0,01 % y 0,01 kPa
Peso aproximado	3,6 kg (kit del medidor)
Dimensiones del maletín (mm)	260 (largo) x 260 (ancho) x 460 (alto)
Incluye	Regla enrasadora; tubo de calibración (latón); cable cargador; maletín de transporte; tetinas de goma; probeta graduada de vidrio de 50 ml

Aplicaciones

Determinación del contenido de aire en mortero de cemento, pasta de cemento y mortero de cal. Normas: ASTM C185, AASHTO T152, BS 1881 y EN 12350-7.

Antes de comprar, confirme con Cotecno la configuración que necesita.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)