



Equipo digital para ensayo de arrancamiento 10 kN

Código: B-01-200-0264

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo automático digital para ensayo de adherencia por arrancamiento, 10 kN. Sistema automático para ensayos de resistencia de adherencia (Pull-Off / Bond Strength). Complete set incluye equipo automático y estuche de transporte.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0264
Capacidad maxima de carga	10 X 0.001 kN sensitivity
Exactitud y repetibilidad	≤1.0% F.S
Recorrido del piston	30 mm
Pantalla LED	42 x 32 mm
Distancia entre apoyos	133 mm
Memoria de datos	2000 Ensayo Result
Unidad de visualizacion	kN or MPa
Carga Velocidad	5 ± 1mm/min
Equipo de ensayo Peso	5.9 kg
Equipo de ensayo Dimensiones (mm)	235(L) X 125(W) X 3000(H)
Total Peso (con estuche)	9.5 kg
Dimensiones del estuche (mm)	440(L) X 360(W) X 170(H)
Alimentacion	220~240V, 1Ph (Main Incluido for Charger)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)