



Equipo digital para ensayo de adherencia por arrancamiento 6 kN

Código: B-01-200-0267

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo digital manual portátil para ensayo de adherencia por arrancamiento, 10 kN. Resolución 0.001 kN; accionamiento mediante manivela para ensayos de resistencia de adherencia (Pull-Off / Bond Strength). Complete set incluye equipo, varilla de tracción con perilla, manivela, cargador y estuche de transporte.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0267
Capacidad maxima de carga	10 X 0.001 kN sensitivity
Exactitud y repetibilidad	≤1.0% F.S
Recorrido del piston	10 mm
Pantalla LED	55 mm LED Screen
Distancia entre apoyos	120 mm
Memoria de datos	500 Ensayo Result
Fuente de alimentacion	DC 5V (Rechargeable)
Equipo de ensayo Peso	2kg
Equipo de ensayo Dimensiones (LxWxH)	150 X 150 X 150 mm
Dimensiones del estuche de transporte (LxWxH)	400 X 330 X 220 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)