

Molino de bolas

Código: B-01-200-0268

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Molino de bolas.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0268
Capacidad de tambor	100 kg
Drum Rotation Velocidad	48 ~ 57 rpm
Particle Tamano	< 7 mm
Particle Carga	5 kg
Rectificado Period	30 min/each cycle
Dimensiones (mm)	1430(L) x 750(W) x 960(H)
Peso aprox.	235 kg
Alimentacion	380~415 V, 3 Ph, 2.2 kW, 5 A, 50/60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)