



Camara de humedad 360 L version T/S

Código: B-01-200-0271

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Camara de humedad 360 L version T/S.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0271
Humedad Control Rango	RH95%
Temp. Control Exactitud	20+-0.5°C
Temp. Control Rango	15~40°C
Temp. Flactuation	+ -1°C
Potencia de calentamiento	1000W
Potencia de enfriamiento	180W
Humedad Exactitud	1%
Humification Alimentacion	55W
Humification Capacidad	400ml/h
Chamber Space	700W x 560D x 1100H mm
Dimensiones	1200W x 690D x 1680H mm
Peso aprox.	180kg
Alimentacion	220~240 V, 16 A, 1 Ph, 50/60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)