



Mesa de sacudidas con selector digital de ciclos para prismas de mortero de cemento de 40 x 40 x 160 mm

Código: B-01-200-0272

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo para compactar prismas de mortero de cemento de 40 x 40 x 160 mm en molde triple. Está fabricado en acero cromado galvanizado y tiene un dispositivo de bloqueo rápido para el molde de prismas, que se retira con facilidad para controlar el peso.

La altura de caída es de 15 mm, con un ciclo de 60 caídas por minuto. El panel de control tiene interruptor principal y botón de partida y parada con selector digital, para elegir el número de ciclos tras el cual la máquina se detiene automáticamente.

Incorpora tolva de alimentación y abrazadera rápida.

Especificaciones técnicas

SKU	B-01-200-0272
Altura de caída	15 mm
Frecuencia	60 caídas por minuto
Tamaño de prisma	40 x 40 x 160 mm
Dimensiones	1150 (largo) x 225 (ancho) x 360 (alto) mm
Peso aprox.	39 kg
Alimentación	220~240 V, 1 fase, 50 Hz, 0,4 A
Normas	EN 196-1, EN ISO 679

Aplicaciones

Preparación de prismas de mortero de cemento de 40 x 40 x 160 mm por compactación con sacudidas, según EN 196-1 y EN ISO 679.

Confirme con Cotecno si se suministra el molde triple para prismas o si se pide por separado.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)