



Camara de humedad 225L 500L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Camara de humedad 225L 500L.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0274.1	B-01-200-0274.2
Capacidad	500 litros	225 litros
Rango de temperatura	0°C ~ 150°C	0°C ~ 150°C
Temperatura Deviation	±2°C	≤ ±2°C
Rango de humedad	20 ~ 98 % RH	20 ~ 98 % RH
Avg. Heating & Cooling tasa	0.7 ~ 1.0°C / min (under no-carga condition)	0.7 ~ 1.0°C / min (under no-carga condition)
Screen Display	7-inch TFT True Color, Resolucion 800 x 480	7-inch TFT True Color, Resolucion 800 x 480
Chamber Dimensiones	800(D) x 700(W) x 900(H) mm	500(D) x 600(W) x 750(H) mm
Dimensiones externas	1520(D) x 1000(W) x 1800(H) mm	1450(D) x 880(W) x 1990(H) mm
	1690(D) x 1210(W) x 1925(H) mm	1620(D) x 1090(W) x 2115(H) mm
Aprox. Peso / paqueteing Peso	524 kg / 624 kg	343 kg / 443 kg
Alimentacion	220~240 V, 10 kW, 1 Ph, 50/60 Hz	220~240 V, 1.92 kW, 1 Ph, 50/60 Hz, 10 A, 3-4 Hp

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)