



Compresómetro para cilindros de hormigón de 150 x 300 mm, 160 x 320 mm y 6 x 12 pulg.

Código: B-01-200-0278

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Se usa para determinar la deformación unitaria y las características de deformación del hormigón y de probetas cilíndricas.

Está compuesto por dos piezas livianas de fundición metálica que se fijan a la probeta, dos barras calibradoras de longitud y un comparador de carátula de 5 mm de recorrido x 0,001 mm de división. Sirve para cilindros de diámetro 150 x 300 mm, 160 x 320 mm y 6" x 12".

Especificaciones técnicas

SKU	B-01-200-0278
Tamaño de cilindro	Diámetro 150 x 300 mm, 160 x 320 mm y 6" x 12"
Comparador de carátula	5 mm de recorrido x 0,001 mm de división
Dimensiones	330 (largo) x 330 (ancho) x 260 (alto) mm
Peso con embalaje	5,5 kg
Peso aprox.	2,8 kg
Normas	ASTM C469, UNI 6556
Incluye	Dos piezas livianas de fundición metálica para fijar a la probeta; dos barras calibradoras de longitud; comparador de carátula

Aplicaciones

Determinación de la deformación unitaria y de las características de deformación de probetas cilíndricas de hormigón, según ASTM C469 y UNI 6556.

El equipo sirve para tres tamaños de cilindro; si ensaya otro tamaño, confírmelo con Cotecno antes de comprar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)