



Máquina de ensayo de flexión, 100 kN o 150 kN

Código: B-01-200-0289.1 / B-01-200-0289.2

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Marco de flexión diseñado para lograr una deflexión mínima a presión máxima, lo que da una exactitud muy alta. Su estructura es rígida y compacta.

Usa motor de corriente continua (DC) para mayor durabilidad, bajo nivel de ruido, baja temperatura del aceite y bajo consumo de energía. Se ofrece en dos capacidades: 100 kN y 150 kN.

Especificaciones técnicas

SKU	B-01-200-0289.1	B-01-200-0289.2
Capacidad máxima	100 kN, sensibilidad 0,1 kN	150 kN, sensibilidad 0,1 kN
Capacidad del sensor de carga	No informado	No informado
Tamaño de los rodillos	Ø 28 x 160 mm de largo	Ø 28 x 160 mm de largo
Despeje vertical máximo	165 mm	165 mm
Despeje horizontal máximo	160 mm	160 mm
Recorrido máximo del pistón	80 mm	80 mm
Luz de carga	100 mm / 150 mm o simple	100 mm / 150 mm o simple
Luz de apoyo	300 mm / 450 mm	300 mm / 450 mm
Dimensiones del marco	300 (largo) x 340 (ancho) x 1108 (alto)	300 (largo) x 340 (ancho) x 1108 (alto)
Dimensiones de la consola	350 (largo) x 400 (ancho) x 1158 (alto) mm	350 (largo) x 400 (ancho) x 1158 (alto) mm
Alimentación	220 V, 2,5 A, 50 / 60 Hz	220 V, 2,5 A, 50 / 60 Hz
Fases	No informado	No informado
Peso aprox. del producto	261 kg	260 kg
Normas	EN 12390-5, ASTM C78, ASTM C293	EN 12390-5, ASTM C78, ASTM C293
Incluye	1 copia del manual de instrucciones	1 copia del manual de instrucciones

Aplicaciones

Ensayos de flexión según EN 12390-5, ASTM C78 y ASTM C293.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Confirme con Cotecno la capacidad del sensor de carga y el número de fases de la alimentación eléctrica antes de comprar.

Cómo elegir

Elija la capacidad según la carga de rotura esperada de sus probetas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)