




Cono de asentamiento portátil de acero cromado, ASTM C143 y EN 12350-2

Código: B-01-200-0298

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Se usa para determinar la consistencia de mezclas de hormigón de trabajabilidad media y alta, según EN 12350-2, BS 1881:102, ASTM C143 y AASHTO T119.

Está fabricado en chapa de acero, cromada contra la corrosión.

Especificaciones técnicas

SKU	B-01-200-0298
Cono	Diámetro superior 100 mm; diámetro de base 200 mm; altura 300 mm
Material	Chapa de acero cromada contra la corrosión
Dimensiones	380 (largo) x 410 (ancho) x 640 (alto) mm
Peso aproximado	8 kg
Normas	EN 12350-2, BS 1881:102, ASTM C143, AASHTO T119

Aplicaciones

Ensayo de asentamiento para determinar la consistencia de mezclas de hormigón de trabajabilidad media y alta, según EN 12350-2, BS 1881:102, ASTM C143 y AASHTO T119.

Antes de comprar, confirme con Cotecno qué elementos se suministran junto con el cono.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)