



Celda de carga digital de 100 kN para calibración de prensas de compresión

Código: B-01-200-0327

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La celda de carga sirve para la calibración de máquinas de ensayo de compresión.

Consta de un bloque de acero, llamado elemento sensible, con extensómetros adheridos, todo alojado en una carcasa. Al aplicar la carga, las deformaciones se transmiten a un amplificador que entrega una lectura digital de la carga.

Especificaciones técnicas

SKU	B-01-200-0327
Capacidad	100 x 0,01 kN
Dimensiones de la celda de carga	Ø60 x 178 (alto) mm
Temperatura de trabajo	28,4 - 31,3 °C, humedad 68-72 %HR
Exactitud	Clase ± 1 %
Peso aproximado	3,2 kg
Alimentación	Adaptador de CA NiCd como fuente de carga

Aplicaciones

Verificación de carga y fuerza: calibración de máquinas de ensayo de compresión.

Antes de comprar, confirme con Cotecno si el amplificador con lectura digital se entrega junto con la celda.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)