



Equipo para permeabilidad rápida al cloruro

Código: B-01-200-0344

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo para permeabilidad rápida al cloruro.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0344 - P005
Tamano de tanque	Ø300 x 300mm
Exactitud	±1kPa
Grado de vacío	-97kPa
Caudal de bombeo	7.2m ³ /h
Dimensiones	530 (L) x 450 (W) x 630 (H) mm
Peso	27.5 kg
Alimentación	220~240 V, 250 W, 1 Ph, 50/60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)