



Escaner integrado de armaduras

Código: B-01-200-0346

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Escaner integrado de armaduras.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0346
Código alternativo	B-01-200-0346
Cambio aplicable	Ø6mm ~ Ø50mm
Rango de espesor de capa protectora	First Stage: 2 - 100 mm, Second Stage: 2 - 200 mm
Max. Allowable Deviation on Hormigon Cover Depth	±1 (mm): 6 - 80 ±2 (mm): 81 - 120 ±3 (mm): 121 - 160 ±4 (mm): 161 - 200
Max. Deviation on Dia. Estimate	±1 spec
Display Exactitud on Dia. Estimate	0.1 mm
Duracion de batería	38 Hours
Alimentacion	Built in Chargeable Lithium Battery
Modo de transmision de datos	Bluetooth o USB
Dimensiones and Peso	235mm (L) x 120mm(W) x 130mm (H) / 1kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)